

Nuova frangisole e nuove tende tecniche. Ampliata offerta sistemi oscuranti

Presentata a Bolzano da **Roverplastik** (Volano, TN) la rinnovata offerta di sistemi oscuranti che ora comprende la nuova frangisole **VP70** a ingombro ridotto e la nuova serie di tende tecniche a rullo nella versione **ZIP 85** e **ZIP 115**. La nuova frangisole a lamelle VP70 a ingombro ridotto consente di portare il vano del cassonetto da 13 cm a soli 10 cm, in abbinamento ai cassonetti isolati a scomparsa. Con questo nuovo modello, Roverplastik riduce l'ingombro di impacchettamento potendo ridurre, di conseguenza, l'ingombro del cassonetto anche in altezza. Minori ingombri



significano la possibilità di contenere il cassonetto nello spessore del cappotto isolante, soluzione comunemente adottata nelle riqualificazioni energetiche dell'involucro, evitando di dover intervenire con demolizioni sulla muratura. In zona climatica E, per esempio, il cappotto minimo per rientrare nei termini previsti è di 12,5 cm, 11 cm di isolante più le finiture sufficienti a ospitare un cassonetto con vano da 10 cm e un fianco esterno da 1,5 cm. La nuova serie di tende tecniche a rullo nella versione **ZIP 85** e **ZIP 115**: con un vano massimo di 11,5 cm questo prodotto, disponibile in versione oscurante o microforata, rappresenta un abbinamento ideale al sistema frangisole in quanto consente un oscuramento completo. In questo modo, nella stessa abitazione, si potranno scegliere le frangisole per la zona giorno mentre, nelle camere da letto, in alternativa all'avvolgibile e dove gli ingombri lo rendessero necessario, si potrà optare per la soluzione tenda a rullo. Il sistema si compone di un telo tecnico saldato sui lati con un bordo che scorre a incastro nelle guide laterali. La sede della guida porta un profilo rigido munito di alette morbide che regolano in modo dinamico la tensione del telo, smorzando le sollecitazioni del vento. In questo modo, si annulla il passaggio di luce garantendo il massimo del comfort nelle zone adibite al riposo notturno. In modo analogo al caso della frangisole, anche il modello **ZIP 85**, con vano da 8,5 cm, potrà essere contenuto nello spessore dei 12,5 cm del cappotto isolante in zona E. [contatto diretto](#) tel. 0454 020101